



Kit unità a innesto con impugnatura IEL, schermata, nero, 6 U, 6 CV

CODICE A CATALOGO

20848-594



Unità a innesto, con impugnatura nera inseritore/estrattore IEL, 6 U, gruppo anteriore. Il pannello frontale a U consente la schermatura con una guarnizione in tessuto.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello frontale a U per guarnizione in tessuto

Adatto per forze di inserimento ed estrazione fino a 700 N (per coppia)

Abilitare l'installazione di un microinterruttore

Abilitare l'installazione dei piedini di codifica in conformità con IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 6HP

Quantità imballaggio: 1

Tipo di maniglia: IEL

Montaggio: Parte anteriore avvitabile; lo posteriore avvitabile

Tipo di guarnizione: Tessile EMC

Finitura anteriore: Anodizzato

Finitura posteriore: Inciso

Bordi trattati: No

Conforme a.: IEC 60297-3-102; IEEE 1101,10; IEC 60297-3-103; IEEE 1101.1/11

Schermatura EMC: Sì

Fine: Anodizzato; Passivato

Altezza (H): 261.8mm

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello anteriore


Altezza cremagliera: 6U

Tipo: Pannello anteriore con maniglia (piu)

Larghezza (W): 30.1mm

Gross Weight: 0.145kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE