


Backplane di alimentazione seriale CPCI, 3 U, 8 HP, 1 slot

CODICE A CATALOGO

23098-397



Backplane di alimentazione per applicazioni seriali CompactPCI. È possibile collegare fino a 4 backplane di potenza per aumentare la potenza o la ridondanza.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Backplane di alimentazione per PSU collegabili con FCI Power Blade

3 U, 8 CV, 1 CONNETTORE PSU

Ingressi separati per CA e CC con Fastons

Connettore per 12 V, 5 V in standby, segnali di utilità, condivisione di corrente, pulsante di accensione, console seriale a un UPS e i/o digitale sul retro

In via opzionale, è possibile montare il connettore maschio SMBus PICMG 2,9 e i Power bugs aggiuntivi per standby da 12 V e 5 V.

L'indirizzo geografico può essere impostato tramite un DIP switch

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Backplane

Numero di slot: 1

Altezza cremagliera: 3U

Tipo backplane: Seriale CompactPCI

Larghezza intaglio: 8HP

Tipo di connettore: 01

Tipo di connettore di alimentazione: PwrBlade

Tipo di connettore di utilità: MicroMatch, 10 pin

Larghezza: 39.6mm

Net Weight: 0.185kg

Quantità imballaggio: 1

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE