

Tester remoto terminale aria ESE



Il tester remoto del terminale aereo nVent ERICO ESE (Early Streamer Emission) è un sistema di monitoraggio completamente autonomo per terminali aerei per emissione di scarica precoce ESEAT (Early Streamer Emission Air Terminals) che non richiede hardware, software, monitoraggio o sistemi di interfaccia costosi aggiuntivi. Risparmiate tempo e denaro evitando il noleggio di attrezzature necessarie a testare manualmente il vostro sistema ESE. Il tester remoto per terminali aerei nVent ERICO ESE è dotato di tre luci LED per avvisare se il sistema ESEAT, il tester o il sistema completo diventano inutilizzabili in qualsiasi momento della giornata. Per un facile monitoraggio, le luci LED sono codificate a colori per indicare quale parte del sistema deve essere sostituita. La funzione remota del tester remoto per terminale aereo nVent ERICO ESE consente agli utenti di garantire rapidamente che il loro sistema di protezione contro i fulmini sia pienamente operativo e che la loro struttura sia protetta in qualsiasi momento.

CARATTERISTICHE

Consente un monitoraggio giornaliero ininterrotto dello stato del sistema ESE

Completamente autonomo

Non richiede software o accessori aggiuntivi

Le luci LED colorate indicano malfunzionamenti specifici delle parti per consentire una sostituzione rapida e semplice

Facile installazione e tempi di avvio rapidi

Alimentazione solare per la sostenibilità (non sono necessarie batterie)

Resistenza superiore alla corrosione, anche in ambienti ad alta salinità

Adatto all'uso con una vasta gamma di sistemi di conduttore di discesa, tra cui i conduttori a trefoli e nastro, in aggiunta ai conduttori di discesa isolati, quali i conduttori nVent ERICO Ericore e nVent ERICO ISO nV

Le luci LED sono visibili fino a 100 metri di distanza

SPECIFICHE

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Compatible with SI60I316RT Early Streamer Emission Terminal (sold separately).

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE