

Kit di rimozione nVent ERICO ERICONTACT



CARATTERISTICHE

Consente la rimozione degli elementi di contatto per rotaie nVent ERICO Ericontact durante le attività di manutenzione

Adatto per essere utilizzato su uno strumento di inserimento manuale HSKE o uno strumento di inserimento alimentato a batteria ASKE

SPECIFICHE

Materiale: Acciaio

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Prodotto	nVent ERICO Ericontact	Adattatore	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)
PULLOUTSET	716336	Bush e Mandrel	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Nessuna richiesta	106 mm	34 mm
PULLOUTBSH	716325	Solo boccia	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Nessuna richiesta		34 mm
MDRLPULL	716340	Solo mandrino	SK19, DSK19, SK22, DSK22	Nessuna richiesta	106 mm	

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno 1 (OD1)	Diametro esterno 2 (OD2)	Diametro (Ø)	Dimensione filettatura (TS)
PULLOUTSET	716336	17 mm	38 mm	26 mm	M9

Codice a catalogo	Numero articolo	Diametro esterno1 (OD1)	Diametro esterno2 (OD2)	Diametro (Ø)	Dimensione filettatura (TS)
PULLOUTBSH	716325		38 mm	26 mm	
MDRLPULL	716340	17 mm			M9

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE