


Coperchio laterale a saldare per circuito stampato, CPCI, 6 U, 233,35 mm x 160 mm,

CODICE A CATALOGO

24579-038



Un coperchio laterale a saldare protegge meccanicamente il lato a saldare di un circuito stampato.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il coperchio è perforato per un migliore raffreddamento dei componenti

Protezione meccanica del lato di saldatura

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza cremagliera: 6U

Quantità imballaggio: 1

Profondità (D): 160mm

Materiale: Plastica

Tipo di prodotto: Coperchio

Tipo: Coperchio laterale a saldare

Larghezza (W): 233.35mm


Funziona con: Pannelli anteriori

Net Weight: 0.03kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sono necessarie clip di fissaggio per il montaggio dei coperchi perforati; da ordinare separatamente.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE