


Guida scorrevole Novastar, 25 kg, 500D, 1 paio

CODICE A CATALOGO

27230-102



Guida di scorrimento Novastar con capacità di carico di 25 kg per il montaggio sui montanti dell'armadio o sui montaggi a pannello/scorrevole da 19". La guida di scorrimento supporta un ripiano con telaio pesante da 19".

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

St, 1,5 mm, finitura AlZn

Supporto per telaio pesante da 19"

Da inserire nei supporti scorrevoli da 19"

Capacità di carico statico 25 kg per coppia

Regolabile in incrementi di 1 U

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Profondità: 500mm

Fine: Alluminio-zincato

Lunghezza: 370mm

Materiale: Acciaio

Quantità imballaggio: 2

Famiglia di prodotti: Novastar

Tipo di prodotto: Guida di scorrimento

Carico statico: 25kg

Net Weight: 1.122kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE