


19" Front Panel, 1 U, 3 mm, Al, Anodized, Untreated Edges

CODICE A CATALOGO

30219-098



Front panels made of Aluminum.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Aluminum, 4 or 3 mm thick, with Anodized or Painted finish

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 1U

Profondità (D): 3mm

Tipo di accessorio: Pannello frontale

Montaggio: Anteriore a vite

Finitura: Anodizzato

Finitura anteriore: Anodizzato

Quantità nella confezione: 1

Finitura posteriore: Anodizzato

Bordi trattati: No

Schermatura EMC: No

Altezza (H): 43.6mm

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Pannello frontale

Larghezza rack: 95HP


Tipo: Pannello frontale da 19"

Larghezza (W): 483mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order 19" assembly kit separately.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE