

Horizontal Rail, Rear, Type H-ST, Heavy, Standard, 63 HP

CODICE A CATALOGO

34560-563



Combinations of horizontal rails and side panels

		+ = can be combined			- = combination not recommended
Height > 2		-	+	+	Adhesive kit required
Height > 2		+	Adhesive kit, flexible for aluminum	Adhesive kit, strong and Adhesive kit for primary attachment	+
Height < 1		Adhesive kit, light	Adhesive kit, flexible	+	+
Height < 1		+	+	-	-
Horizontal rail		Light < 1	Thickener > 2	Strong > 2	Fastener > 2

The horizontal rail, type ST enables the isolated assembly of a backplane. The isolation is done by an insulation strip.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

For indirect backplane mounting with insulation strip

Standard where mechanical demands are high (H-ST)

Mounting top and bottom

< 28 HP not printed

Aluminum extrusion, anodized finish, conductive contact surface, with HP markings

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Larghezza rack: 63HP

Quantità nella confezione: 1

Finitura: Anodizzato

Lunghezza: 325.12mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO

Tipo di prodotto: Guida orizzontale

Tipo: Per impieghi pesanti, ST

Funziona con: Rack secondari; Custodie

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE