

Barra di messa a terra e neutro EB-2X130



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Da utilizzare per connettere diversi conduttori di messa a terra

I fori smussati permettono connessioni semplici

Morsetto d'arresto principale disponibile per conduttori più spessi

Staffe di supporto disponibili per attaccare la barra alla guida DIN

Il nichel stagnato è resistente alla corrosione

Barra rigida

Tagliare alla lunghezza necessaria

Installazione rapida e facile

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

| | |
|--------------------------|----------------|
| Codice a catalogo | EB2X130 |
| Numero articolo | 568674 |
| Materiale | Ottone |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Codice a catalogo | EB2X130 |
| Finitura | Nichelato |
| Numero di collegamenti | 260 |
| Dimensioni del conduttore, IEC | 1,5 - 25 mm ² A trefoli |
| Massimo valore nominale di corrente | 200A |
| Sezione trasversale | 225mm ² |
| Profondità (D) | 15mm |
| Altezza (H) | 15 mm |
| Larghezza (W) | 1000 mm |
| Dimensione del foro (HS) | 6.5 mm |
| Dimensioni delle filettature (TS) | M5 |
| A | 7 mm |
| Coppia (TQ) | 2 N·m |
| Peso unitario | 1.59 kg |
| È conforme a | IEC® 60998-2-1 |

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE