

Kit arresto espulsione



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Mantiene in posizione i laminati nVent ERIFLEX Flexibar durante il sollevamento del punzone

Piastre di pressione dentellate per applicare pressione alle lamine senza danneggiare l'isolamento

La punta del punzone rimane visibile quando il kit viene fissato allo stesso

Conforme a RoHS

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Numero articolo	Prodotto	Materiale	Dimensione del punzone	Peso unitario
EJECSTOP18-20S	545896	Arresto espulsione sostituzione	Elastomero	18.0 mm, 20.0 mm	0.06 kg
EJECSTOP6-14S	545895	Arresto espulsione sostituzione	Elastomero	6.5 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 14.0 mm, 5/16", 3/8", 17/32"	0.07 kg
EJECSTOP18-20L	545894	Arresto espulsione con piastre di pressione	Acciaio, Elastomere	18.0 mm, 20.0 mm	0.28 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Prodotto	Materiale	Dimensione del punzone	Peso unitario
EJECSTOP6-14L	545893	Arresto espulsione con piastre di pressione e rondella	Acciaio, Elastomere	6.5 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 14.0 mm, 5/16", 3/8", 17/32"	0.55 kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221
Opzione 1 – Assistenza clienti
Opzione 2 – Assistenza tecnica

Europa

Paesi Bassi:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Germania:
800 1890272
altri paesi:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE