


# Eurorack Universal Frame



Screw-fixed, frame Al die-cast, uprights Al extrusion.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Finish: RAL 7021

Screw-fixed, frame Al die-cast, uprights Al extrusion

Other dimensions available on request

19" plane, depth-adjustable in 25 mm increments, can be assembled with depth members and 19" panel/slide mounts

## SPECIFICHE

<b>Carico statico:</b>	400kg
<b>Materiale:</b>	Alluminio
<b>Tipo di prodotto:</b>	Telaio per armadio/rack

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore
22117-787	38U	1798mm	600mm	900mm	1	Grigio nero
22117-791	43U	2020mm	600mm	800mm	1	Grigio nero
22117-792	43U	2020mm	600mm	900mm	1	Grigio nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Codice colore	Finitura	Materiale del telaio	Tipo	Certificazioni	Spedizione rapida
22117-787	RAL 7021	Verniciato a polvere	Alluminio	Universale	RoHS	No
22117-791	RAL 7021	Verniciato a polvere	Alluminio	Universale	RoHS	No
22117-792	RAL 7021	Verniciato a polvere	Alluminio	Universale		No

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**