

Pannello frontale, piatto, con fessura per guarnizione EMC in acciaio inox



Pannello frontale piatto, con fessura per guarnizione EMC in acciaio inox.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Pannello frontale piatto, alluminio, 2,5 mm, anodizzato anteriore, conduttivo posteriore

Per guarnizione in acciaio inox

SPECIFICHE

Profondità:	2.5mm
Altezza del rack:	4U
Materiale:	Alluminio
Finitura:	Anodizzato; Passivato
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore
Tipo:	Pannello anteriore senza maniglia
Schermatura EMC:	No (adattabile a posteriori)

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza rack	Quantità nella confezione	Montaggio	Tipo di guarnizione EMC	Finitura anteriore	Finitura posteriore
30846-681	42HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato	Conduttivo
30846-682	63HP	1	Parte anteriore avvitabile	Acciaio inossidabile	Anodizzato	Conduttivo

Table 2/2

Codice a catalogo	Bordi trattati	È conforme a	Altezza	Larghezza	Spedizione rapida
30846-681	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	172.9mm	213mm	No
30846-682	No	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	172.9mm	319.7mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE