

Mains Cable



nVent SCHROFF Mains cable provides practical, universal fastening with variable attachment facilities. They are general in nature and fit in to different applications like Fans, cabinet lights, etc., Industrial PC connections, Uninterruptible power supplies, Systems.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Applications: Fans, cabinet lights, Industrial PC connections, Uninterruptible power supplies and Systems

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Cavo

Table 1/2

Codice a catalogo	Connettore di ingresso	Connettore di uscita	Lunghezza	Quantità nella confezione	Colore	Tipo di connettore
60103-131	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Grigio	Dritto
60103-137	BS = Standard britannico	IEC C13	2500mm	1	Nero	Dritto
60103-141	US = Standard USA	IEC C13	2500mm	1	Nero	Dritto
60197-053	IEC C14	IEC C13	2500mm	1	Nero	Dritto

Codice a catalogo	Connettore di ingresso	Connettore di uscita	Lunghezza	Quantità nella confezione	Colore	Tipo di connettore
60110-361	IEC C14	IEC C13	1000mm	1	Nero	Dritto
60704-020	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Grigio	Le configurazioni di base angolate di
62150-191	SCHUKO / UTE	IEC C13	2500mm	1	Nero	Dritto
60110-360	IEC C14	IEC C13	500mm	1	Nero	Dritto

Table 2/2

Codice a catalogo	Materiale	Spedizione rapida
60103-131	PVC	No
60103-137	PVC	No
60103-141	PVC	No
60197-053	PVC	No
60110-361	PVC	No
60704-020	PVC	No
62150-191	PVC	No
60110-360	PVC	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE