

Modulo di riempimento MTCA.4 con deflettore aria



Per coprire gli slot AdvancedMC, MCH o PM inutilizzati nei sistemi MTCA.1 e MTCA.4 o gli slot inutilizzati in un sistema MTCA.0 con barra di bloccaggio. I moduli sono costituiti da un pannello anteriore con fermi e viti prigioniere, guarnizione EMC e pannello laterale. I moduli possono essere fissati all'alloggiamento della scheda con le viti prigioniere.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Conforme alle specifiche MicroTCA.1 e MicroTCA.4

Per coprire gli slot inutilizzati all'interno di un sistema MicroTCA.1 o MicroTCA.4

Flange con viti prigioniere M3 per il fissaggio alla gabbia della scheda

Schermatura EMC

SPECIFICHE

Tipo:	Modulo di riempimento
Famiglia di prodotti:	MicroTCA
Materiale:	Acciaio inossidabile
Tipo di prodotto:	Modulo di sistema

Table 1/1

Codice a catalogo	Funzione di progettazione	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
21850-104	Di medie dimensioni	1	No

Codice a catalogo	Funzione di progettazione	Quantità imballaggio	Spedizione rapida
21850-105	Dimensioni standard	1	No
21850-130	Di medie dimensioni	1	No
21850-106	Di medie dimensioni	1	No
21850-129	Dimensioni standard	1	No
21850-108	Di medie dimensioni	1	No
21850-107	Dimensioni standard	1	No
21850-109	Dimensioni standard	1	No
21850-131	Dimensioni standard	1	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE