


Piastra di montaggio MultipacPRO



Le piastre di montaggio sono progettate per il montaggio di componenti pesanti, ad esempio trasformatori.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Le piastre di montaggio sono progettate per il montaggio di componenti pesanti, ad esempio trasformatori

Imbullonato lateralmente all'interno su un telaio da 19"

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Funziona con:	Telaio
Tipo di prodotto:	Piastra di montaggio
Famiglia di prodotti:	MultipacPRO

Table 1/1

Codice a catalogo	Profondità	Quantità imballaggio	Larghezza rack	Larghezza	Certificazioni	Spedizione rapida
20860-107	150mm	1	84HP	402.5mm	RoHS	No
20860-108	210mm	1	84HP	402.5mm	RoHS	No
20860-109	270mm	1	84HP	402.5mm	RoHS	No

Codice a catalogo	Profondità	Quantità imballaggio	Larghezza rack	Larghezza	Certificazioni	Spedizione rapida
20860-110	330mm	1	84HP	402.5mm	RoHS	No
20860-112	450mm	1	84HP	402.5mm		No
20860-111	390mm	1	84HP	402.5mm	RoHS	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Le piastre di montaggio possono essere montate contemporaneamente al montaggio interno per le schede Europa.

Se si utilizza una piastra di montaggio, l'altezza di montaggio trasparente è ridotta di almeno 2,5 mm.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE