


Kit unità plug-in per FMC, cromato, schermato (tessile) con impugnatura



La cornice dell'FMC è conforme alla specifica vita 57,1.
Copre l'intaglio nel pannello anteriore generale.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Conforme alla specifica vita 57,1

Per moduli singoli da 69,0 x 76,5 mm o doppi da 139,0 x 76,5 mm

Unità a innesto al-Profile con impugnatura IEL

SPECIFICHE

Larghezza rack:	4HP
Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato; Passivato
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore

Tipo: Pannello anteriore con maniglia (piu)
Schermatura EMC: Sì

Table 1/2						
Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Quantità imballaggio	Tipo di maniglia	Montaggio	Tipo di guarnizione	Finitura anteriore
20836-253	3U	1	IEL	Parte anteriore avvitabile	Tessile EMC	Anodizzato
20836-254	6U	1	IEL	Parte anteriore avvitabile	Tessile EMC	Anodizzato

Table 2/2						
Codice a catalogo	Finitura posteriore	Bordi trattati	Conforme a.	Altezza	Larghezza	Spedizione rapida
20836-253	Conduttivo	No	FMC soppalco, vita 57,1	128.4mm	20mm	No
20836-254	Conduttivo	No	FMC soppalco, vita 57,1	261.8mm	20mm	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE