

Varistar CP Base/Plinth

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.



CARATTERISTICHE

2 support profiles, for front and rear

Static load-carrying capacity 1000 kg

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Base per armadio/rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Profondità
24630-034	100mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	600mm
24630-036	200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	
24630-066	200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	
24630-037	200mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore	Profondità
24630-065	100mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	
24630-067	200mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Tipo	Spedizione rapida
24630-034	Verniciato a polvere	Zoccolo di base, Perforato	No
24630-036	Verniciato a polvere	Zoccolo di base, Perforato	No
24630-064	Verniciato a polvere	Zoccolo di base, Semplice	No
24630-066	Verniciato a polvere	Zoccolo di base, Semplice	No
24630-035	Verniciato a polvere	Zoccolo di base, Perforato	No
24630-037	Verniciato a polvere	Zoccolo di base, Perforato	No
24630-065	Verniciato a polvere	Zoccolo di base, Semplice	No
24630-067	Verniciato a polvere	Zoccolo di base, Semplice	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please order side trims separately.

Cannot be used in conjunction with castors

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE