

Varistar CP Rear Panel with Brush Strip, Shortened



Shortened rear panel, now available as a complete SKU for better cable management.

Cable management space is covered with a brush strip for cleaner internal spaces.

CARATTERISTICHE

Height of connection plate 400 mm

Connection plate with brush strip

The height of the rear panel is 400 mm less than the cabinet height

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Grado di protezione: IP20

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
21630-366	38U	1800mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-368	42U	2000mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-370	47U	2200mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-367	38U	1800mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
21630-369	42U	2000mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021
21630-371	47U	2200mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Spedizione rapida
21630-366	Verniciato a polvere	No
21630-368	Verniciato a polvere	No
21630-370	Verniciato a polvere	No
21630-367	Verniciato a polvere	No
21630-369	Verniciato a polvere	No
21630-371	Verniciato a polvere	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE