


Varistar CP Seismic Base Plate, IP55 and EMC, One-Piece

The base plate is solid and covers the base of the cabinet.



CARATTERISTICHE

The base plate is solid and covers the base of the cabinet

Is assembled from outside

SPECIFICHE

Tipo di prodotto:	Base per armadio/rack
Finitura:	Zincata a caldo
Grado di protezione:	IP55
Materiale:	Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	È conforme a	Tipo	Funziona con
20630-309	600mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Piastra base, semplice	Varistar CP
20630-310	600mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Piastra base, semplice	Varistar CP

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	È conforme a	Tipo	Funziona con
20630-311	600mm	1000mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Piastra base, semplice	Varistar CP
20630-312	600mm	1200mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Piastra base, semplice	Varistar CP
20630-313	800mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Piastra base, semplice	Varistar CP
20630-314	800mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Piastra base, semplice	Varistar CP
20630-315	800mm	1000mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Piastra base, semplice	Varistar CP
20630-316	800mm	1200mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Piastra base, semplice	Varistar CP

Table 2/2

Codice a catalogo	Spedizione rapida
20630-309	No
20630-310	No
20630-311	No
20630-312	No
20630-313	No
20630-314	No
20630-315	No

Codice a catalogo	Spedizione rapida
20630-316	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

This base plate is used for applications which don't require cable entry from the base.

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE