

Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened



IP55 Steel Door with lever handle and up to 4-Point locking (>2000mm).

CARATTERISTICHE

Height of connection plate 400 mm

Connection plate can be assembled on top or bottom

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with up to 4-point locking

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Sportello dell'armadio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza del rack	Altezza	Larghezza	Grado di protezione	Quantità nella confezione	Colore
21630-372	38U	1800mm	600mm	IP55	1	
21630-373	38U	1800mm	800mm	IP55	1	
21630-374	42U	2000mm	600mm	IP55	1	
21630-375	42U	2000mm	800mm	IP55	1	

Codice a catalogo	Altezza delrack	Altezza	Larghezza	Grado di protezione	Quantità nella confezione	Colore
21630-376	47U	2200mm	600mm	IP55	1	
21630-377	47U	2200mm	800mm	IP55	1	
21630-711	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Grigio nero
21630-712	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Grigio nero
21630-713	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Grigio nero
21630-714	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Grigio nero
21630-715	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Grigio nero
21630-716	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Grigio nero

Table 2/2

Codice a catalogo	Codice colore	Finitura	Tipo di bloccaggio	Materiale	Spedizione rapida
21630-372		Verniciato a polvere	Bloccaggio a 3 punti	Acciaio, Stainless Acciaio	No
21630-373		Verniciato a polvere	Bloccaggio a 3 punti	Acciaio, Stainless Acciaio	No
21630-374		Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti	Acciaio, Stainless Acciaio	No
21630-375		Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti	Acciaio, Stainless Acciaio	No
21630-376		Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti	Acciaio, Stainless Acciaio	No
21630-377		Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti	Acciaio, Stainless Acciaio	No
21630-711	RAL 7021	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 3 punti	Acciaio	No
21630-712	RAL 7021	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 3 punti	Acciaio	No
21630-713	RAL 7021	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti	Acciaio	No

Codice a catalogo	Codice colore	Finitura	Tipo di bloccaggio	Materiale	Spedizione rapida
21630-714	RAL 7021	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti	Acciaio	No
21630-715	RAL 7021	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti	Acciaio	No
21630-716	RAL 7021	Verniciato a polvere	Bloccaggio a 4 punti	Acciaio	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE