

Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection

Telescopic Tip-Over Protection for ballance protection with 150Kg at full extension and lateral and rear cable management possibilities.



CARATTERISTICHE

Telescopic Tip-Over Protection with max. 150 kg at full extension

Lateral and rear cable entry possible

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Base per armadio/rack

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
24630-085	100mm	600mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-087	200mm	600mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-044	100mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-050	200mm	600mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-045	100mm	600mm	1100mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-051	200mm	600mm	1100mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Quantità nella confezione	Colore	Codice colore
24630-046	100mm	600mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-052	200mm	600mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-086	100mm	800mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-088	200mm	800mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-047	100mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-053	200mm	800mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-048	100mm	800mm	1100mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-054	200mm	800mm	1100mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-049	100mm	800mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021
24630-055	200mm	800mm	1200mm	1	Grigio nero	RAL 7021

Table 2/2

Codice a catalogo	Finitura	Tipo	Spedizione rapida
24630-085	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-087	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-044	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-050	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-045	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-051	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-046	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No

Codice a catalogo	Finitura	Tipo	Spedizione rapida
24630-052	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-086	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-088	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-047	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-053	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-048	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-054	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-049	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No
24630-055	Verniciato a polvere	Protezione antiribaltamento	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Only for use in conjunction with plinth or mobile plinth.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE