

# Piastre di montaggio distribuzione alimentazione, BMP



La piastra di montaggio in acciaio contribuisce a velocizzare l'assemblaggio della cassetta di derivazione, poiché può essere lavorata facilmente e dotata di componenti prima di essere montata.

## CARATTERISTICHE

---

Descrizione: Piastra di montaggio in acciaio per cassette di derivazione.

Materiale: Acciaio elettrozincato da 2mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo

## SPECIFICHE

**Spessore:** 2mm  
**Fine:** Zincato  
**Materiale:** Acciaio dolce

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Dimensioni pannello | Materiale del contenitore | Spedizione rapida |
|-------------------|---------|-----------|------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| BMP2050           | 200mm   | 500mm     | 2mm        | 175 x 470mm         | Acciaio dolce             | No                |
| BMP3060           | 300mm   | 600mm     | 2mm        | 280 x 570mm         | Acciaio dolce             | No                |
| BMP1530           | 150mm   | 300mm     | 2mm        | 125 x 270mm         | Acciaio dolce             | No                |
| BMP2040           | 200mm   | 400mm     | 2mm        | 175 x 370mm         | Acciaio dolce             | No                |
| BMP4040           | 400mm   | 400mm     | 2mm        | 375 x 370mm         | Acciaio dolce             | No                |
| BMP2030           | 200mm   | 300mm     | 2mm        | 175 x 270mm         | Acciaio dolce             | No                |
| BMP3030           | 300mm   | 300mm     | 2mm        | 275 x 270mm         | Acciaio dolce             | No                |
| BMP2080           | 200mm   | 800mm     | 2mm        | 180 x 770mm         | Acciaio dolce             | No                |
| BMP2020           | 200mm   | 200mm     | 2mm        | 175 x 170mm         | Acciaio dolce             | No                |
| BMP4080           | 400mm   | 800mm     | 2mm        | 380 x 770mm         | Acciaio dolce             | No                |
| BMP4060           | 400mm   | 600mm     | 2mm        | 380 x 570mm         | Acciaio dolce             | No                |
| BMP3040           | 300mm   | 400mm     | 2mm        | 275 x 370mm         | Acciaio dolce             | No                |
| BMP3050           | 300mm   | 500mm     | 2mm        | 275 x 470mm         | Acciaio dolce             | No                |
| BMP1515           | 150mm   | 150mm     | 2mm        | 125 x 120mm         | Acciaio dolce             | No                |
| BMP2060           | 200mm   | 600mm     | 2mm        | 180 x 570mm         | Acciaio dolce             | No                |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent.

Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE**