

Cool Wall Rack White, DCHL-W

Data Solutions



nVent Data Solutions Wall-of-Cool Rack is a modular support structure designed to deploy and commission rear door coolers at full capacity without relying on a building structure for stability. The permanent structure allows for networking cabinets to be rolled directly up to rack and secured with a clamp for easy rack-and-roll positioning.

KENMERKEN

10-gauge mild steel frame, welded construction with 12-gauge mild steel internal flange.

Simple installation to allow for single person install. Designed to be anchored to the floor for self-sufficiency

Mounting points available for supporting overhead cable pathway.

Gangable features to support a complete fan wall design for rack and roll deployments.

Integrates directly with standard nVent RDHX Pro without any modifications as well as other 3rd party rack manufacturers.

Proven UL stability rated solution to ensure safety.

Compatible with top and bottom feed applications with a raised floor hose ingress.

Finishes include RAL9003 (White).

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Productserie	Breedte	Diepte	Hoogte	Beschermingsklasse
DWC42U600W	Lucht/vloeistof-warmtewisselaars	Koeling	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U750W	Lucht/vloeistof-warmtewisselaars	Koeling	750mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U800W	Lucht/vloeistof-warmtewisselaars	Koeling	800mm	368mm	2046mm	UL2416

Catalogusnummer	Producttype	Productserie	Breedte	Diepte	Hoogte	Beschermingsklasse
DWC48U600W	Lucht/vloeistof-warmtewisselaars	Koeling	600mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U750W	Lucht/vloeistof-warmtewisselaars	Koeling	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U800W	Lucht/vloeistof-warmtewisselaars	Koeling	800mm	368mm	2313mm	UL2416

Table 2/2

Catalogusnummer	Materiaal	Kleur	Kleurcode	Afwerking	Dikte	Gewicht
DWC42U600W	Plaatstaal	Wit	RAL 9003	Gepoedercoat	2.59mm	49.9kg
DWC42U750W	Plaatstaal	Wit	RAL 9003	Gepoedercoat	2.59mm	49.9kg
DWC42U800W	Plaatstaal	Wit	RAL 9003	Gepoedercoat	2.59mm	40.82kg
DWC48U600W	Plaatstaal	Wit	RAL 9003	Gepoedercoat	2.59mm	45.36kg
DWC48U750W	Plaatstaal	Wit	RAL 9003	Gepoedercoat	2.59mm	58.97kg
DWC48U800W	Plaatstaal	Wit	RAL 9003	Gepoedercoat	2.59mm	54.43kg

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE