

Attrezzatura per installazione a transizione orizzontale serie T.



T-Series horizontal installation equipment kits contain the following: Pouring basin frame, crucible frame set (crucible chain assembly, crucible extension, crucible cover), two end alignment fittings and a horizontal packing clamp. Installation equipment kits contain components that are long lasting and often interchangeable with other sizes. Ordering installation equipment kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.

CARATTERISTICHE

Simplifies ordering

Used to splice different diameter bars

All components are designed for an extended life

SPECIFICHE


Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Dimensione armatura, metrica	Dimensioni armatura, USA	Dimensioni armatura, Canada
RBW739810H	Acciaio, Graphite	32 mm, 25 mm	#10, # 8	
RBW7391411H	Acciaio, Graphite	43 mm, 36 mm	#14, #11	45 MLN, 35M
RBW7391811H	Acciaio, Graphite	57 mm, 36 mm	# 18, #11	55 MLN, 35M

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System instruction manual.

Components can also be purchased separately: (1) Pouring Basin Frame, (2) Crucible Chain Assembly, (3) Crucible Extension, (4) Crucible Cover, (5) End Alignment Fitting, and (6) Horizontal Packing Clamp.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE