


EuropacPRO Rear Hood for Stainless Steel EMC Gasket

Power Utilities



The rear hood is used as a shielded rear boundary and requires 60 mm space. Therefore if the rear hood is used, the side panel depth must be 60 mm greater than the board depth. Contact between the rear hood and the horizontal rails is established by the stainless steel contact strip for the cover plate. Thus no additional EMC sealing is necessary. Rear hood cannot be used simultaneously with rear corner profile.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

The rear hood is used as a shielded rear boundary. The rear hood requires 60 mm space. Therefore if the rear hood is used, the side panel depth must be 60 mm greater than the board depth. Example: For a board depth of 160 mm a side panel (with rear hood) of 235 mm (175 mm + 60 mm) is used

Contact between the rear hood and the horizontal rails is established by the stainless steel contact strip for the cover plate. Thus no additional EMC sealing is necessary

Rear hood cannot be used simultaneously with rear corner profile

For EMC-shielding please order EMC gasket for horizontal rail separately.

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Famiglia di prodotti	Tipo di prodotto	Tipo
34561-763	6 U	63 HP	1	EuropacPRO	Coperchio	Cofano posteriore

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Larghezza rack	Quantità imballaggio	Famiglia di prodotti	Tipo diprodotto	Tipo
34561-752	3 U	84 HP	1	EuropacPRO	Coperchio	Cofano posteriore
34561-750	3 U	42 HP	1	EuropacPRO	Coperchio	Cofano posteriore
34561-764	6 U	84 HP	1	EuropacPRO	Coperchio	Cofano posteriore

Table 2/2

Codice a catalogo	Funziona con
34561-763	Subracks
34561-752	Subracks
34561-750	Subracks
34561-764	Subracks

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Required quantity of screws per rear hood: 3 U subrack 10 screws; 6 U subrack 16 screws.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE