

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking

Servizi di distribuzione di energia

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

CARATTERISTICHE

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

SPECIFICHE

Table 1/2

Numero catalogo	Rack Height	Altezza	Larghezza	Colore	Color Code	È conforme a
21630-760	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-761	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-762	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-763	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-764	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Numero catalogo	Rack Height	Altezza	Larghezza	Colore	Color Code	È conforme a
21630-765	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-766	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-767	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Table 2/2

Numero catalogo	Locking Type	Materiale	Product Type	Protection Rating	Tipo	Works With
21630-760	4-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-761	4-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-762	4-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-763	4-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-764	4-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-765	4-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-766	5-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-767	5-Point Locking	Acciaio	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il

vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE