

Gland



nVent RAYCHEM GL-xx are a range of cable glands for use with various size armoured or non-armoured power cables. The glands are available in different sizes and materials and are approved for use in hazardous areas.

CARATTERISTICHE

Available in different sizes and materials

Approved for use in hazardous areas

SPECIFICHE

Area Classification: Non-Hazardous; Hazardous

Table 1/2

Numero catalogo	Nome articolo	Materiale	Finitura	Classe di protezione IP	Ambient Temperature	Thread Type
1244-019083	GL-55-M25	Poliammide	Untreated	IP66	-55 to 70 °C	Metrico
1244-019082	GL-36-M25	Poliammide	Untreated	IP66	-20 to 70 °C	Metrico
056622-000	GL-38-M25-METAL	Ottone	Nickel-Plated	IP66	-60 to 140 °C	Metrico
1244-017517	GL-33	Ottone	Nickel-Plated	IP66	-60 to 140 °C	NPT
1244-017518	GL-34	Ottone	Nichelato	IP66	-60 to 140 °C	NPT
1244-000847	GL-45-M32	Poliammide	Untreated	IP66	-55 to 70 °C	Metrico

Numero catalogo	Nome articolo	Materiale	Finitura	Classe di protezione IP	Ambient Temperature	Thread Type
1244-007003	GL-51-M40	Poliammide	Untreated	IP66	-55 to 70 °C	Metrico

Table 2/2

Numero catalogo	Nome articolo	Dimensioni delle filettature	Locknut Included	For Armored Cable
1244-019083	GL-55-M25	M25	No	No
1244-019082	GL-36-M25	M25	No	No
056622-000	GL-38-M25-METAL	M25	Sì.	Sì.
1244-017517	GL-33	3/4"	No	Sì.
1244-017518	GL-34	3/4"	No	No
1244-000847	GL-45-M32	M32	No	No
1244-007003	GL-51-M40	M40	No	No

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

America Latina

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT