

Polymer Marshalling Box



nVent RAYCHEM JB-MB-xx/16MM2 is a range of hazardous area approved marshalling boxes for powering multiple short heat tracing circuits from a single supply point. Typically used to split a power cable into multiple subsequent heat-tracing feeders. Includes multiple power cable glands and stopping plugs, depending on type.

CARATTERISTICHE

Simple and fast to install, easy to maintain

Hazardous area approved

Various marshalling combinations possible

Reliable during long life: 10 year product warranty available, maintenance free

SPECIFICHE

For Ex-Zone Gas:	1, 2
For Ex-Zone Dust:	21, 22
Max Conductor Cross Section:	25 mm ²
Classe di protezione IP:	IP66
Montaggio:	Wall/Support Bracket Mounted
Ambient Temperature:	da -55 a 55 °C

Table 1/2

Numero catalogo	Nome articolo	Max Voltage	Cable Entry	Altezza	Larghezza	Profondità
1244-006657	JB-MB-26/16MM2	690 V	1xM32 7xM25	160 mm	260 mm	90 mm
1244-006656	JB-MB-25/16MM2	690 V	1xM32 4xM25	120 mm	220 mm	90 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Nome articolo	Light Indication Included	Earth Plate Included	Area Classification
-----------------	---------------	---------------------------	----------------------	---------------------

1244-006657	JB-MB-26/16MM2	No	No	Non-Hazardous, Hazardous
1244-006656	JB-MB-25/16MM2	No	No	Non-Hazardous, Hazardous

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asia Pacific

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

America Latina

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT