

Cassetto da 19"



I cassetti da 19" consentono il montaggio di computer portatili e superfici di scrittura per facilitare le operazioni. Il cassetto da 19" SCHROFF ha una capacità di carico di 15 KG, consentendo di assemblare un'ampia gamma di prodotti nel cassetto.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Capacità di carico statico di 15 kg

Superficie di scrittura opzionale

SPECIFICHE

Carico statico: 15kg
Tipo di prodotto: Armadietto/cassetto rack
Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Fine	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Finitura anteriore
20110-054	1U	Verniciato a polvere	1	Grigio chiaro	RAL 7035	
20110-061	1U	Verniciato a polvere	1			Anodizzato
20110-180	1U	Verniciato a polvere	1	Grigio nero	RAL 7021	

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Fine	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Finitura anteriore
20110-055	2U	Verniciato a polvere	1	Grigio chiaro	RAL 7035	
20110-056	3U	Verniciato a polvere	1	Grigio chiaro	RAL 7035	
20110-062	2U	Verniciato a polvere	1			Anodizzato
20110-063	3U	Verniciato a polvere	1			Anodizzato
20110-181	2U	Verniciato a polvere	1	Grigio nero	RAL 7021	
20110-182	3U	Verniciato a polvere	1	Grigio nero	RAL 7021	

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con	Spedizione rapida
20110-054	Cassetto	Armadietti da 19"	No
20110-061	Cassetto	Armadietti da 19"	No
20110-180	Cassetto	Armadietti da 19"	No
20110-055	Cassetto	Armadietti da 19"	No
20110-056	Cassetto	Armadietti da 19"	No
20110-062	Cassetto	Armadietti da 19"	No
20110-063	Cassetto	Armadietti da 19"	No
20110-181	Cassetto	Armadietti da 19"	No
20110-182	Cassetto	Armadietti da 19"	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il kit di assemblaggio da 19" separatamente.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE