


Backplane con linee di segnale collegate tramite

Backplane con linee di segnale collegate.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Alimentazione su ciascuna posizione del connettore (fila 1 + 32)

Campi di adattamento per le connessioni di alimentazione su backplane a 2 strati

SPECIFICHE

Table 1/2						
Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di scanalature	Altezza del rack	Tipo di backplane	Larghezza asola	Tipo di connettore
23007-421	Backplane	21	3U	90 linee di segnale	4HP	C96F
23007-051	Backplane	21	3U	60 linee di segnale	4HP	C96F
23007-040	Backplane	10	3U	60 linee di segnale	4HP	C96F
23007-410	Backplane	10	3U	90 linee di segnale	4HP	C96F

Codice a catalogo	Tipo di prodotto	Numero di scanalature	Altezza del rack	Tipo di backplane	Larghezza asola	Tipo di connettore
23007-188	Backplane	28	3U	60 linee di segnale	3HP	
23007-010	Backplane	10	3U	60 linee di segnale	4HP	C64F
23007-081	Backplane	21	3U	60 linee di segnale	4HP	
23007-114	Backplane	14	3U	60 linee di segnale	3HP	C64F
23007-158	Backplane	28	3U	60 linee di segnale	3HP	C96F
23007-128	Backplane	28	3U	60 linee di segnale	3HP	C64F
23007-021	Backplane	21	3U	60 linee di segnale	4HP	C64F

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo di connettore di alimentazione	Quantità nella confezione	Spedizione rapida
23007-421	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-051	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-040	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-410	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-188	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-010	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-081	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-114	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-158	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No

Codice a catalogo	Tipo di connettore di alimentazione	Quantità nella confezione	Spedizione rapida
23007-128	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No
23007-021	Fastons 6,3 x 0,8 mm	1	No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE