

# Braccio di supporto del cavo



Il braccio di supporto del cavo consente ai dispositivi di estrazione e al telaio di fungere da strumenti di gestione dei cavi. I cavi sarebbero raggruppati utilizzando delle fascette serracavi.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Per il supporto dei cavi sui dispositivi estraibili e sul telaio

Assemblaggio dei cavi con fascette serracavi

## SPECIFICHE

**Tipo di prodotto:** Supporto per cavi

**Materiale:** Acciaio

Table 1/2

| Codice a catalogo | Carico statico | Quantità imballaggio | Lunghezza estesa | Fine    | Tipo                         | Tipo di cavo |
|-------------------|----------------|----------------------|------------------|---------|------------------------------|--------------|
| 20118-706         | 5kg            | 1                    | 720mm            | Zincato | Braccio di supporto del cavo | Senza molla  |
| 20118-729         | 2kg            | 1                    | 730mm            | Zincato | Braccio di supporto del cavo | Con molla    |

| Codice a catalogo | Spedizione rapida |
|-------------------|-------------------|
| 20118-706         | No                |
| 20118-729         | No                |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare il kit di assemblaggio da 19" separatamente.

Il requisito di spazio in posizione ritratta è di 25 mm.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**