

Comline FTTX-kast voor buiten

Data Solutions



Telecom toepassingen vereisen geavanceerde elektronica in buitenopstelling. nVent SCHROFF buitenkasten beschermen dergelijke elektronische componenten tegen extreem weer en vandalisme en zorgen zo voor operationele continuïteit. nVent SCHROFF kasten kunnen worden gebruikt als DSLAM / Point of Presence / Zone pooling / FTTC / FTTH / MFG kasten.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Hoogteafmetingen zonder steun (140 mm)

Lichtgewicht aluminium kast met enkele wand

Geïsoleerde kast

IP 55

SPECIFICATIES

Materiaal: Aluminium

Table 1/3

Catalogusnummer	Producttype	Productfamilie	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte
12349-007	Buitenkast	Comline FTTX	12U	600mm	800mm	600mm

Catalogusnummer	Producttype	Productfamilie	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte
12349-006	Buitenkast	Comline FTTX	25U	1200mm	800mm	600mm
12349-005	Buitenkast	Comline FTTX	12U	600mm	800mm	600mm
12349-008	Buitenkast	Comline FTTX	25U	1200mm	800mm	600mm

Table 2/3						
Catalogusnummer	Wandtype	Type deur	Toegang	Koeling	EMC-afscherming	Voldoet aan
12349-007	Enkelwandig	Eén deur	Voorzijde, Terug	Isolatie	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-006	Enkelwandig	Eén deur	Voorzijde, Terug	Isolatie	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-005	Enkelwandig	Eén deur	Voorzijde, Terug	Isolatie	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-008	Enkelwandig	Eén deur	Voorzijde, Terug	Isolatie	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3		
Catalogusnummer	Pakkethoeveelheid	Voltooien

12349-007	1	Poedercoating
12349-006	1	Poedercoating
12349-005	1	Poedercoating
12349-008	1	Poedercoating

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE