

VENTILATIEKAST voor unibody buitenshuis

Data Solutions



Telecom- en spoorwegtoepassingen vereisen geavanceerde elektronica in buitenopstelling. nVent SCHROFF buitenkasten beschermen dergelijke elektronische componenten tegen extreem weer en vandalisme, waardoor de operationele continuïteit wordt gewaarborgd.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Dubbelwandig, al

Geforceerde warmteafvoer via ventilator gemonteerd in zijpaneel, max. 35 W/K.

IP 55

Binnenbehuizing uit één stuk met verwijderbare buitenbekleding

SPECIFICATIES

Materiaal: Aluminium

Table 1/3

Catalogusnummer	Producttype	Productserie	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte
-----------------	-------------	--------------	-----------	--------	---------	--------

11249-007	Buitenkast	Unibody	16U	930mm	700mm	500mm
11249-012	Buitenkast	Unibody	25U	1330mm	700mm	500mm
11249-009	Buitenkast	Unibody	20U	1100mm	700mm	500mm

Table 2/3						
Catalogusnummer	Wandtype	Deurtype	Toegang	Koeling	EMC-afscherming	Voldoet aan
11249-007	Dubbelwandig	Eén deur	Voorzijde	Ventilator ventilatie	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-012	Dubbelwandig	Eén deur	Voorzijde	Ventilator ventilatie	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-009	Dubbelwandig	Eén deur	Voorzijde	Ventilator ventilatie	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3		
Catalogusnummer	Hoeveelheid in verpakking	Afwerking
11249-007	1	Poedercoating
11249-012	1	Poedercoating
11249-009	1	Poedercoating

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel de montageset voor wandmontage afzonderlijk.

Verdere basis-/plinthoogte op aanvraag.

Bestel paneel-/schuifsteunen afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE