

TD Compact vierpolig verdeelblok, 40 A

Data Solutions



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

RoHS-conform

Halogeenvrij

Minimum space for maximum power

Protection cover and insulating screens are transparent

Insulating screen between each row

Easy and safe connections

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Solid bars provide reliability

Wiring with or without terminal

Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22

SPECIFICATIES


Catalogusnummer	TD-40A
Artikelnummer	563740
Materiaal	Thermoplastisch Brass
Max. Stroomsterkte, IEC	40A
Kortstondige houdstroom (Icw) 1s	4.5kA
Piek kortsluitstroom (IPK)	22kA
Max. Bedrijfsspanning, IEC (UI)	500
Lijnzijde aantal aansluitingen	2
Lijnzijde Compacte draadgrootte	6-16 mm ²
Kabelzijde, draadmaat - ring	4 – 10mm ²
Lastzijde aantal aansluitingen	11
Lastzijde Compacte draadgrootte	(11) 1,5 - 4 mm ²
Draadmaat gevlochten lastzijde - ring	(11) 0,75 – 4 mm ²
Diepte (D)	50mm
Hoogte (H)	90mm
Breedte (W)	100mm
Gewicht van de eenheid	0.33kg
Brandbaar vermogen	UL® 94V-0
Voldoet aan	IEC® 60947-7-1

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Die netzseitigen und lastseitigen Anschlüsse sind pro Pol.

Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals										
Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C										
Ambient Temperature (°C)	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°
Derating Coefficient (d)	1	1	1	0,94	0,88	0,82	0,75	0,67	0,58	0,47
*environment around the terminal blocks inside the enclosure										

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE