


Impugnatura insertore/estrattore tipo XL; 10 pezzi

CODICE A CATALOGO

20817-874



Adatto per forze di inserimento ed estrazione fino a 1500 N (per coppia). Robusto fissaggio della scheda tramite doppi bulloni. La funzione di inserimento sarà supportata da una parte di codifica che sarà montata sulla guida orizzontale.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Adatto per forze di inserimento ed estrazione fino a 1500 N (per coppia)

Impugnatura in PA, rinforzata con fibra di vetro, UL 94V 0

Robusto fissaggio della scheda con fissaggio a doppio bullone

È possibile montare microinterruttori

Impugnatura simmetrica identica in alto/in basso

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Maniglia

Tipo: Imbustatrice/estrattore

Funziona con: Pannelli anteriori

Tipo di maniglia: XL

Larghezza: 20.1mm

Materiale: Lega di zinco; Poliammide

Colore: Jet Black

Grado di infiammabilità: UL® 94V-0

Quantità imballaggio: 10

Codice colore: RAL 9005

Profondità: 42.39mm

Gross Weight: 0.374kg

Altezza: 73.57mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare i pannelli frontali separatamente e il microinterruttore.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE