

Klem voor wapening, zware uitvoering



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Zorgt voor twee verbindingpunten naar in beton gegoten elektrodes (wapeningsstaal) voor staten waar het vereist is volgens de Authority Having Jurisdiction (AHJ)

Voldoet aan 2005 NEC® standaard vereisten voor verbinding met wapeningsstaal in het aardingssysteem

Geschikt om direct in de grond te worden begraven

Heeft krachtige samenstelling uit bronslegering

Eenvoudig te plaatsen

SPECIFICATIES


Materiaal: Brons

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Geleidergrootte	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Certificeringen
RC70	710325	#8 vast - 2/0 gestrand, 10 mm² Stranded - 70 mm² Stranded	8 - 18 mm	#3 - #6	10M - 20M	UL

Catalogusnummer	Artikelnummer	Geleidergrootte	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Certificeringen
RC100	710335	#8 vast - 4/0 gestrand, 10 mm² Stranded - 100 mm² Stranded	18 - 36 mm	#6 – #11	20M – 35M	UL, cUL

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE