

Tapeind naar Web van railkit



DIAGRAMMEN



KENMERKEN

Biedt materiaal om de nagels direct te verbinden met de neutrale as van het railnet door middel van het exotherme proces

Sets bevatten een nVent ERICO Cadweld-maltoewijzing, gereedschap voor het reinigen van mallen, vuursteen, nagels, sluitringen en moeren

SPECIFICATIES

Aantal verbindingen:	1
Minimale orderhoeveelheid:	50
Railtype:	RI52;RI59

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Matrijsfamilie	Lengte (L)	Diameter (Ø)	Draadmaat (TS)	Studs
PBK244	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Roestvrij staal 304 (en 1,4301)	HV	49.27mm	9.5 mm	3/8" UNC	Roestvrij staal (1)

Catalogusnummer	Materiaal	Matrijsfamilie	Lengte (L)	Diameter (Ø)	Draadmaat (TS)	Studs
PBK245	Graphite, Silicon Bronze, Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Roestvrij staal 304 (en 1,4301)	HV	49.27mm	18.8 mm	5/8" UNC	Roestvrij staal (1)

Table 2/2


Catalogusnummer	Sluitringen	Noten
PBK244	Messing borgring siliconen (1), 3,8 inch	3/8"-16 UNC zeskantmoer (1) van silicium brons
PBK245	Borgring siliconen brons (1) 5/8"	5/8"-11 UNC zeskantmoer (1) van silicium brons

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Lasframe is afzonderlijk verkrijgbaar.

Mogelijk is een spleet tussen de geleiders noodzakelijk. Zie mallabel voor meer informatie.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE