



Guida di scorrimento Eurorack, 40 kg, profondità regolabile

CODICE A CATALOGO

28127-001



Guida di scorrimento Eurorack con capacità di carico di 40 kg per il montaggio sui montanti dell'armadietto o sui montaggi a pannello/scorrevole da 19". La guida di scorrimento supporta un ripiano con telaio pesante da 19".

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Può essere montato con incrementi di 1 U

Capacità di carico statico 40 kg per coppia, regolabile in profondità

St, 1,5 mm, finitura AlZn

Per il montaggio su pannelli/supporti scorrevoli da 19" o su pannelli server da 19"/supporti scorrevoli (passo c da 675 mm a 850 mm)

Supporto per moduli pesanti da 19"

Ampia superficie di supporto

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Guida di scorrimento

Famiglia di prodotti: Eurorack

Materiale: Acciaio

Fine: Alluminio-zincato

Lunghezza: 560mm

Carico statico: 40kg

Quantità imballaggio: 1

Gross Weight: 2.26kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Solo per montaggio su rack a partire da 800 mm di profondità.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE