


Kabelinvoer-pakkingplaat rond, CEPR



CEPRL ronde kabelingangen zijn snel en eenvoudig te installeren zonder gereedschap en zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen die veel binnenkomende of uitgaande kabels vereisen en een beperkte installatieruimte hebben.

INDUSTRIENORMEN

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12

CE

IP54

KENMERKEN

Afwerking: Grijs

Verpakkingseenheid: 10

Omschrijving: Ronde kabelingangen zijn snel en eenvoudig te installeren zonder gereedschap en zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen die veel binnenkomende of uitgaande kabels, of pneumatische leidingen in een behuizing vereisen. Het kliksysteem is ontworpen voor wanddikten van 1,5 tot 2,5 mm.

Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C

Ontvlambaarheid: UL94 V-0

Beschermingsklasse: IP54, NEMA 1, 12

Materiaal: TPE

SPECIFICATIES

Table 1/1						
Catalogusnummer	Aantal kabelinvoer	Kabelinvoer	Afmeting uitsparing	Hoogte	Breedte	Diepte
CEPRL5009	9	(5) 1.0 - 7.0 mm, (4) 1.0 - 18.0 mm	50 Ømm	58mm	58mm	12mm
CEPRL5018	18	(2) 1.0 - 4.0 mm, (2) 1.0 - 6.0 mm, (4) 1.0 - 7.2 mm, (5) 1.0 - 9.4 mm, (5) 1.0 - 12.0 mm	50 Ømm	58mm	58mm	12mm
CEPRL5011	11	(7) 1.0 - 7.2 mm, (3) 1.0 - 11.2 mm, (1) 1.0 - 22.5 mm	50 Ømm	58mm	58mm	12mm
CEPRL5012	12	(10) 1.0 - 9.2 mm, (2) 1.0 - 11.2 mm	50 Ømm	58mm	58mm	12mm
CEPRL5016	16	(4) 1.0 - 5.3 mm, (5) 1.0 - 6.3 mm, (3) 1.0 - 9.5 mm, (4) 1.0 - 11.3 mm	50 Ømm	58mm	58mm	12mm
CEPRL5020	20	(16) 1.0 - 6.3 mm, (4) 1.0 - 9.3 mm	50 Ømm	58mm	58mm	12mm
CEPRL5035	35	(35) 1.0 - 5.2 mm	50 Ømm	58mm	58mm	12mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE