



Pannello anteriore 1 U, montaggio su guida orizzontale



Il pannello frontale da 1 U consente all'utente di coprire la sezione da 1 U in una custodia PropacPRO da 4 U, RatiopacPRO 5 U (1-3-1) ed EuropacPRO 4 U. il pannello verrà assemblato sugli inserti filettati delle guide orizzontali.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Supporti su guide orizzontali (superiore, inferiore)

SPECIFICHE

Materiale:	Alluminio
Fine:	Anodizzato; Passivato
Famiglia di prodotti:	RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO
Tipo di accessorio:	Pannello anteriore
Tipo di prodotto:	Pannello anteriore


Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza cremagliera	Altezza (H)	Larghezza rack	Larghezza (W)	Profondità (D)	Quantità imballaggio
-------------------	---------------------	-------------	----------------	---------------	----------------	----------------------

20850-423	1U	39.5mm	28HP	141.9mm	2.5mm	1
20850-424	1U	39.5mm	42HP	213mm	2.5mm	1
20850-425	1U	39.5mm	63HP	319.7mm	2.5mm	1
20850-426	1U	39.5mm	84HP	426.4mm	2.5mm	1

Table 2/2				
Codice a catalogo	Finitura anteriore	Finitura posteriore	Bordi trattati	Spedizione rapida
20850-423	Anodizzato	Conduttivo	No	No
20850-424	Anodizzato	Conduttivo	No	No
20850-425	Anodizzato	Conduttivo	No	No
20850-426	Anodizzato	Conduttivo	No	No

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE