


Modulair chassis, AC



DIN-railcomponenten kunnen snel en eenvoudig worden gemonteerd op dit chassis, zowel bij de paneelbouwers als ter plaatse.

KENMERKEN

Omschrijving: Voor montage van DIN-rail componenten met een maximum hoogte van 68 mm. Onderlinge afstand tussen de rails is 125 mm. Indien gewenst kan de standaard deur vervangen worden door een transparante deur. Montagediepte tussen binnenste afdekpaneel en de buitendeur: 35 mm. In roestvaststalen behuizingen is een machinale bewerking nodig.

Materiaal: DIN-rails PP0735 vervaardigd van 1.2 mm gegalvaniseerd plaatstaal, verticale profielen van 1.5 mm plaatstaal en frontpaneel van 1.5 mm plaatstaal.

Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.

Verpakkingseenheid: Frontpaneel voorzien van uitsparingen, verticale profielen, boven- en onderpanelen, Een DIN rail per rij. Inclusief bevestigingsmateriaal.

Montagevoorschriften: Te assembleren op MAS en ASR kasten.

SPECIFICATIES

Dikte:	1.2mm
Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Zacht staal
Voltooien:	Poedercoating
Kleurcode:	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Aantal modules	Aantal rijen
AC03025R5	300mm	250mm	98mm	Zacht staal	16	2
AC04030R5	400mm	300mm	98mm	Zacht staal	33	3
AC05040R5	500mm	400mm	98mm	Zacht staal	48	3
AC06040R5	600mm	400mm	98mm	Zacht staal	64	4
AC06060R5	600mm	600mm	98mm	Zacht staal	108	4
AC07050R5	700mm	500mm	98mm	Zacht staal	110	5
AC08060R5	800mm	600mm	98mm	Zacht staal	162	6
AC10060R5	1000mm	600mm	98mm	Zacht staal	189	7
AC10080R5	1000mm	800mm	98mm	Zacht staal	266	7

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE