

Interscale per Mini-ITX, raffreddamento a conduzione



Containitore con fattore di forma ridotto con schermatura EMC integrata e raffreddamento a conduzione per schede Mini-ITX, basato sull'innovativa e flessibile piattaforma interscalabile nVent SCHROFF.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Containitore modulare composto da 3 parti facili da assemblare: Corpo, coperchio superiore e pannello anteriore

Ritaglio per pannello i/o Mini ITX, connettore di alimentazione (Phoenix Contact, 0710028) e interruttore di alimentazione (Schurter, MCS 18 anteriore)

Protezione EMC integrata

Sono disponibili altre dimensioni, forme o posizioni di ritaglio e serigrafia

La struttura rigida richiede solo quattro viti

Prigionieri di montaggio della scheda installati

Colore RAL 7016

SPECIFICHE

Altezza:	94mm
Profondità:	189mm
Materiale:	Alluminio
Tipo:	Desktop
Famiglia di prodotti:	Interscala

Grado di protezione: IP30

Codice colore: RAL 7016

Tipo di prodotto: Custodia Small Form Factor

Table 1/2

Codice a catalogo	Funzione di progettazione	Quantità imballaggio	Raffreddamento	Colore	Fine	Larghezza
14830-005	Alette da 10 mm	1	Raffreddamento a conduzione	Grigio antracite	Verniciato a polvere	184mm
14830-006	Alette da 20 mm	1	Raffreddamento a conduzione	Grigio antracite	Verniciato a polvere	184mm

Table 2/2

Codice a catalogo	Spedizione rapida
14830-005	No
14830-006	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Solo gli accessori Interscale elencati sono compatibili.

Casi modificati o personalizzati su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE