


Piastra base Novastar, multipezzo, aperta sul retro



La piastra di base è una piastra di chiusura in acciaio semplice montata sulla base dell'armadio. Limita il flusso d'aria nell'armadio dalla cavità del pavimento e può essere aperto per la canalizzazione dei cavi.

CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

La base è aperta sul retro per la canalina dei cavi; l'apertura può essere chiusa con un coperchio liscio o perforato, una piastra filtrante o una striscia di spazzole

Apertura posteriore, larghezza 440 mm, profondità 70 mm

SPECIFICHE

Tipo di prodotto:	Alloggiamento/base rack
Materiale:	Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Larghezza	Profondità	Quantità imballaggio	Colore	Codice colore	Fine
27230-188	553mm	500mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
27230-192	553mm	1000mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
27230-191	553mm	900mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
27230-190	553mm	800mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere
27230-189	553mm	600mm	1	Grigio nero	RAL 7021	Verniciato a polvere

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Spedizione rapida
27230-188	Piastra base	No
27230-192	Piastra base	No
27230-191	Piastra base	No
27230-190	Piastra base	No
27230-189	Piastra base	No

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la piastra di copertura o la striscia di spazzole.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE