


Vite a testa cilindrica, Pozidrive

Vite a testa cilindrica, Pozidrive.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Vite a testa cilindrica, pozidrive

SPECIFICHE

Tipo di prodotto: Vite
Materiale: Acciaio

Table 1/2

Codice a catalogo	Diametro	Lunghezza	Fine	Quantità imballaggio	Dimensione filettatura	Famiglia di prodotti
21101-314		5mm	Nichelato	100	M2,5	
21101-219		6mm	Nichelato	100	M2,5	Unità plug-in tipo telaio
21101-069		8mm	Nichelato	100	M2,5	Unità plug-in tipo telaio
21101-221		12mm	Nichelato	100	M2,5	Unità plug-in tipo telaio

Codice a catalogo	Diametro	Lunghezza	Fine	Quantità imballaggio	Dimensione filettatura	Famiglia di prodotti
21101-220		10mm	Nichelato	100	M2,5	Unità plug-in tipo telaio
21102-024	3mm	6mm	Zincato	100	M3	
21101-222		16mm	Nichelato	100	M2,5	Unità plug-in tipo telaio
21100-788		12mm	Zincato	100	M5	EuropacPRO
21120-150	5mm	10mm	Zincato	100	M5	
21100-021	6mm	16mm	Zincato	50	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21100-650	6mm	16mm	Zincato	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21100-022	6mm	16mm	Zincato	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, ARIA RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21120-203	6mm	16mm	Zincato	100	M6	
21120-202	6mm	16mm	Zincato	50	M6	

Table 2/2

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con	Tipo di filettatura	Certificazioni	Spedizione rapida
21101-314	Vite a testa cilindrica	Backplane, Adattatori per test		RoHS	No

Codice a catalogo	Tipo	Funziona con	Tipo di filettatura	Certificazioni	Spedizione rapida
21101-219	Vite a testa cilindrica	Backplane, Adattatori per test		RoHS	No
21101-069	Vite a testa cilindrica	Backplane, Adattatori per test		RoHS	No
21101-221	Vite a testa cilindrica	Backplane, Adattatori per test		RoHS	No
21101-220	Vite a testa cilindrica	Backplane, Adattatori per test		RoHS	No
21102-024	Vite a testa cilindrica		Metrica	RoHS	No
21101-222	Vite a testa cilindrica	Backplane, Adattatori per test		RoHS	No
21100-788	Vite a testa cilindrica	Subracks		RoHS	No
21120-150	Blocco di codifica	Armadietto		RoHS	No
21100-021	Vite a testa cilindrica	Pannelli anteriori, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	No
21100-650	Vite a testa cilindrica	Pannelli anteriori, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	No
21100-022	Vite a testa cilindrica	Pannelli anteriori, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS	No
21120-203	Vite a testa cilindrica	Pannelli anteriori, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP			No
21120-202	Vite a testa cilindrica	Pannelli anteriori, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP			No

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni

personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE