

Gewone voorpanelen voor stroomverdeling, MSMBP



This mild steel plain front panel, MSMBP, is for the front frame of a fix system or modular frames. It can be machined easily and used for mounting of components and equipment, and also serve as a cover.

KENMERKEN

Omschrijving: Dicht frontpaneel voor modulaire eenheden. Met een ombuiging aan boven- en onderzijde voor extra stevigheid.

Materiaal: 1.25 mm staal.

Afwerking: RAL 7035 structuurpoedercoating.

Levering: Per stuk, inclusief montagemateriaal.

Montagevoorschriften: Te monteren op het frame van het modulaire systeem.

SPECIFICATIES

Kleur: Lichtgrijs
Materiaal: Zacht staal
Voltooiën: Poedercoating
Kleurcode: RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Paneelgrootte
MSMBP0506R5	50mm	600mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	49 x 503mm
MSMBP0508R5	50mm	800mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	49 x 703mm
MSMBP1006R5	100mm	600mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	99 x 503mm
MSMBP1008R5	100mm	800mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	99 x 703mm
MSMBP1506R5	150mm	600mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	149 x 503mm
MSMBP1508R5	150mm	800mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	149 x 703mm
MSMBP2006R5	200mm	600mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	199 x 503mm
MSMBP2008R5	200mm	800mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	199 x 703mm
MSMBP2506R5	250mm	600mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	249 x 503mm
MSMBP2508R5	250mm	800mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	249 x 703mm
MSMBP3006R5	300mm	600mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	299 x 503mm
MSMBP3008R5	300mm	800mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	299 x 703mm
MSMBP4006R5	400mm	600mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	399 x 503mm
MSMBP4008R5	400mm	800mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	399 x 703mm
MSMBP4506R5	450mm	600mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	449 x 503mm
MSMBP4508R5	450mm	800mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	449 x 703mm

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Paneelgrootte
MSMBP5006R5	500mm	600mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	499 x 503mm
MSMBP5008R5	500mm	800mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	499 x 703mm
MSMBP6006R5	600mm	600mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	599 x 503mm
MSMBP6008R5	600mm	800mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	599 x 703mm

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE