


# Kit staffa RatiopacPRO 19", montaggio a posteriori



Per la conversione di contenitori Ratiopac con striscia di copertura o maniglia anteriore. Il montaggio a posteriori delle staffe può essere eseguito senza smontare la scatola.

## CERTIFICAZIONI



## CARATTERISTICHE

Per la conversione di custodie con striscia di copertura o maniglia anteriore

## SPECIFICHE

**Materiale:** Alluminio  
**Tipo di prodotto:** Staffa  
**Codice colore:** RAL 7016

Table 1/2

| Codice a catalogo | Altezza cremagliera | Quantità imballaggio | Colore | Fine | Famiglia di prodotti | Funziona con |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------|------|----------------------|--------------|
|-------------------|---------------------|----------------------|--------|------|----------------------|--------------|

|           |    |   |               |                      |                                                        |                           |
|-----------|----|---|---------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| 24571-994 | 2U | 2 | Grigio chiaro | Verniciato a polvere | RatiopacPRO, ARIA<br>RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO | Casi, RatiopacPRO         |
| 24571-295 | 3U | 2 | Grigio chiaro | Verniciato a polvere | RatiopacPRO, ARIA<br>RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO | Casi, RatiopacPRO         |
| 24571-296 | 4U | 2 | Grigio chiaro | Verniciato a polvere | RatiopacPRO, ARIA<br>RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO | Casi, RatiopacPRO         |
| 24571-298 | 4U | 2 | Grigio chiaro | Verniciato a polvere | ARIA<br>RatiopacPRO                                    | Casi, ARIA<br>RatiopacPRO |
| 24571-992 | 5U | 2 | Grigio chiaro | Verniciato a polvere | RatiopacPRO, ARIA<br>RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO | Casi, RatiopacPRO         |
| 24571-299 | 5U | 2 | Grigio chiaro | Verniciato a polvere | ARIA<br>RatiopacPRO                                    | Casi, ARIA<br>RatiopacPRO |
| 24571-297 | 6U | 2 | Grigio chiaro | Verniciato a polvere | RatiopacPRO, ARIA<br>RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO | Casi, RatiopacPRO         |
| 24571-300 | 7U | 2 | Grigio chiaro | Verniciato a polvere | ARIA<br>RatiopacPRO                                    | Casi, ARIA<br>RatiopacPRO |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Spedizione rapida |
|-------------------|-------------------|
| 24571-994         | No                |
| 24571-295         | No                |
| 24571-296         | No                |
| 24571-298         | No                |
| 24571-992         | No                |

| Codice a catalogo | Spedizione rapida |
|-------------------|-------------------|
| 24571-299         | No                |
| 24571-297         | No                |
| 24571-300         | No                |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non è possibile utilizzare guide di scorrimento per il montaggio in armadi o contenitori da 19".

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**