

Voorpanelen met sleuven voor stroomverdeling, MSMCP



This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.

KENMERKEN

Omschrijving: Frontpaneel met sleuven voor modulaire eenheden. Voorzien van één DIN-rail per rij voor modulaire componenten. Met een ombuiging aan boven- en onderzijde voor extra stevigheid.

Materiaal: 1.25 mm staal.

Afwerking: RAL 7035 structuurpoedercoating.

Levering: Per stuk, inclusief montagemateriaal.

Montagevoorschriften: Te monteren op het frame van het modulaire systeem.

The panels are to be mounted onto a fix system front frame (MSFCP) or onto modular system frames (MSMSF or MSMSM)

Slotted front panel for modular assemblies

Provided with one DIN rail per row for modular components

It has a top and bottom bending to provide extra rigidity

One piece with mounting material

To be assembled on the modular system frame

SPECIFICATIES

Dikte:	1.25mm
Kleur:	Lichtgrijs
Materiaal:	Zacht staal
Voltooien:	Poedercoating
Kleurcode:	RAL 7035

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Diepte	Materiaal van de behuizing	Productfamilie	Aantal panelen
MSMCP1506R5	150mm	600mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	1
MSMCP1508R5	150mm	800mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	1
MSMCP2006R5	200mm	600mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	1
MSMCP2008R5	200mm	800mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	1
MSMCP3006-1R5	300mm	600mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	1
MSMCP3006-2R5	300mm	600mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	2
MSMCP3008-1R5	300mm	800mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	1
MSMCP3008-2R5	300mm	800mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	2
MSMCP4506R5	450mm	600mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	3
MSMCP4508R5	450mm	800mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	3
MSMCP6006R5	600mm	600mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	4
MSMCP6008R5	600mm	800mm	13mm	Zacht staal	Vrijstaand, Wandmontage	4

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en

waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE