

BEP Bar End Protector



Bar end protectors are placed onto the ends of threaded reinforcing steel bars. These protective caps help prevent damage to the nVent LENTON threads and help keep dirt and water out of the threads during storage, transportation and installation.

KENMERKEN

Easy to install and remove

Color coded for the appropriate reinforcing bar size

SPECIFICATIES

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Kleur
EL10BTP	370000	10 mm	#3		Geel
EL12BTP	370010	12 mm	#4	10M	Rood
EL14BTP	370020	14 mm			Groen
EL16BTP	370060	16 mm	#5	15M	Zwart
EL18BTP	370130	18 mm			Wit
EL20BTP	370070	20 mm	#6	20M	Geel
EL22BTP	370140	22 mm	#7		Blauw

Catalogusnummer	Artikelnummer	Wapeningsmaat, metrisch	Wapeningsmaat, VS	Wapeningsmaat, Canada	Kleur
EL25BTP	370080	25 mm	#8	25M	Rood
EL28BTP	370090	28 mm	#9	30M	Zwart
EL30BTP	370100	30 mm			Wit
EL32BTP	370150	32 mm	#10		Geel
EL34BTP	370160	34 mm			Rood
EL36BTP	370110	36 mm	#11	35M	Blauw
EL38BTP	370170	38 mm	#12		Wit
EL40BTP	370120	40 mm			Groen
EL43TBTP	370180	43 mm	#14	45M	Rood
EL50TBTP	370190	50 mm			Zwart
EL57TBTP	370200	57 mm	#18	55M	Blauw

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE