

Kabelspoel



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Op de gewenste lengte te snijden

Voorgereekte bevestigingskabel

Gecertificeerd chemisch compatibel met CPVC-leidingsystemen

Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021

SPECIFICATIES

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voltooien	Grootte van steunbeugel	Diameter	Kabellengte	UL-gecertificeerde belasting
CSB12CBL	402190	Pregalvanized, Painted	#12	2.4 mm	76.2m	1859N

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voltooien	Grootte van steunbeugel	Diameter	Kabellengte	UL-gecertificeerde belasting
CSB18CBL	402191	Pregalvanized, Painted	#18	3.2 mm	76.2m	3434N
CSB36CBL	402192	Pregalvanized, Painted	#36	4.8 mm	76.2m	8490N

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Kleur
CSB12CBL	402190	Rood
CSB18CBL	402191	Wit
CSB36CBL	402192	Blauw

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Kabel heeft een poedercoating.

FBC™ System Compatible duidt aan dat dit product getest is en continu gemonitord wordt om de chemische compatibiliteit te garanderen met FlowGuard Gold®, BlazeMaster®- en Corzan®-pijpleidingsystemen en met producten die zijn vervaardigd met behoud van TempRite®-technologie." "Het FBC System Compatible=logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® en TempRite® zijn handelsmerken van Lubrizol Advanced Materials, Inc. of haar gelieerde ondernemingen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

