


Outdoor Unibody VENT Cabinet

Power Utilities



Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Double-walled, Al

Forced heat dissipation via fan assembled in side panel, max. 35 W/K

IP 55

One-piece inner case with removable outer cladding

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Productfamilie	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte
11249-007	Buitenkast	Unibody	16 U	930 mm	700 mm	500 mm
11249-009	Buitenkast	Unibody	20 U	1100 mm	700 mm	500 mm

Catalogusnummer	Producttype	Productfamilie	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte
11249-012	Buitenkast	Unibody	25 U	1330 mm	700 mm	500 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Wandtype	Type deur	Toegang	Koeling	EMC-afscherming	Voldoet aan
11249-007	Dubbelwandig	Eén deur	Voorzijde	Ventilator ventilatie	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-009	Dubbelwandig	Eén deur	Voorzijde	Ventilator ventilatie	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
11249-012	Dubbelwandig	Eén deur	Voorzijde	Ventilator ventilatie	Nee	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order wall-mounting assembly kit separately.

Further base/plinth heights on request.

Please order panel/slide mounts separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE